

**Snodo**  
**SGS-5/16-24**  
Codice prodotto: 532695

**FESTO**



**Foglio dati**

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Dimensione	5/16-24 UNF-2B
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	53 g
	1.87 oz
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dell'anello esterno	Ottone
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale della pista interna	Acciaio
Materiale dado	Acciaio zincato