

Snodo SGS-1/2-20

Codice prodotto: 532697

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	1/2-20 UNF-2B
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	129 g
	4.55 oz
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dell'anello esterno	Ottone
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale della pista interna	Acciaio
Materiale dado	Acciaio zincato