

Snodo
SGS-3/4-16

Codice prodotto: 532699

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	3/4-16 UNF-2B
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	464 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dell'anello esterno	Ottone
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale della pista interna	Acciaio
Materiale dado	Acciaio zincato