


# Combinazione di filtro fine LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A

Codice prodotto: 532877

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                        | Valore                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensione                            | Midi                                                         |
| Serie                                 | D                                                            |
| Posizione di montaggio                | Verticale +/-5°                                              |
| Grado di filtrazione                  | 0.01 µm                                                      |
| Efficienza del filtro                 | 99.9999 %                                                    |
| Scarico della condensa                | Completamente automatico                                     |
| Design                                | Filtro in fibra                                              |
| Volume max della condensa             | 43 ml                                                        |
| Tazza di protezione                   | Tazza di protezione metallica                                |
| Pressione d'esercizio                 | 0.15 MPa...1.2 MPa<br>21.75 psi...174 psi                    |
| Pressione di lavoro                   | 1.5 bar...12 bar                                             |
| Fluido di lavoro                      | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gas inerti |
| Conformità PWIS                       | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Classe di purezza dell'aria in uscita | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Gas inerti |
| Temperatura del fluido                | 1.5 °C...60 °C                                               |
| Contenuto residuo di olio             | 0.01 mg/m³                                                   |
| Temperatura ambiente                  | -10 °C...60 °C                                               |
| Peso prodotto                         | 1429 g                                                       |
| Tipo di montaggio                     | Installazione in linea<br>Con accessori                      |
| Collegamento pneumatico, porta 1      | G3/8                                                         |
| Collegamento pneumatico, porta 2      | G3/8                                                         |
| Nota sui materiali                    | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                    |
| Materiale filtro                      | Fibra di borosilicato                                        |
| Materiale corpo                       | Zinco pressofuso                                             |
| Materiale della tazza                 | PC                                                           |