Connessione bus
FBA-2-M12-5POL-RK

Codice prodotto: 533118

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso prodotto	80 g
Interfaccia Fieldbus	Connettore femmina e connettore maschio, M12x1, a 5 poli, codifica B
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	95 % Non condensante
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale guarnizioni	NBR