

# Flangia motore EAMF-A-64A/B-87A

Codice prodotto: 533140

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|--|---|
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                 |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura di stoccaggio                | -25 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria               | 0 - 95%                                   |
| Temperatura ambiente                     | -10 °C...60 °C                            |
| Peso prodotto                            | 275 g                                     |
| Codice interfaccia, ingresso motore      | 87A                                       |
| Codice interfaccia, corpo della frizione | 64A<br>64B                                |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |