


Raccordo a innesto QB-3/8-1/4-U-M

Codice prodotto: 533222

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Dimensione nominale	0.197 in
Tipo di guarnizione sul perno a vite	Rivestimento
Progettazione	Esecuzione diritta
Dimensioni del pacchetto	10
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	0.095 MPa...1 MPa 13.775 psi...145 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0.95 bar...10 bar
Classificazione marittima	Certificato See
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
Peso prodotto	0.84 oz
Tipo di montaggio	Esagono esterno, dimensione 17 mm Esagono incassato, dimensione 5 mm
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio R3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 1/4"
Colore dell'anello di rilascio	grigio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PBT
Materiale guarnizione filetto	NBR
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale tubo elemento di bloccaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega