

## Raccordo a innesto a T QBT-3/8-1/2-U-M

Codice prodotto: 533263

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Standard                                       |
| Dimensione nominale                                              | 0.394 in                                       |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite                             | Rivestimento                                   |
| Progettazione                                                    | Forma a T                                      |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 1                                              |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | 0.095 MPa...1 MPa<br>13.775 psi...145 psi      |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | 0.95 bar...10 bar                              |
| Classificazione marittima                                        | Certificato See                                |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364 zona III                             |
| Temperatura ambiente                                             | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F                 |
| Peso prodotto                                                    | 1.78 oz                                        |
| Tipo di montaggio                                                | Esagono esterno SW19                           |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Filetto maschio R3/8                           |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno della tubazione di 1/2"   |
| Colore dell'anello di rilascio                                   | grigio                                         |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale corpo                                                  | PBT                                            |
| Materiale guarnizione filetto                                    | NBR                                            |
| Materiale anello di smontaggio                                   | POM                                            |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                            | Acciaio inossidabile ad alta lega              |