

# Raccordo a innesto a T QBT-1/4-5/16-U

Codice prodotto: 533315

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Standard                                      |
| Dimensione nominale                                              | 0.236 in                                      |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite                             | Rivestimento                                  |
| Posizione di montaggio                                           | Opzionale                                     |
| Progettazione                                                    | Forma a T                                     |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 5                                             |
| Design                                                           | Principio push-pull                           |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | 0.095 MPa...1 MPa<br>13.775 psi...145 psi     |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | 0.95 bar...10 bar                             |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile           |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione         |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364 zona III                            |
| Temperatura ambiente                                             | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F                |
| Coppia di serraggio max.                                         | 8.85 ft-lbf                                   |
| Peso prodotto                                                    | 0.931 oz                                      |
| Tipo di montaggio                                                | Esagono cavo 9/16                             |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Filetto maschio 1/4 NPT                       |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno della tubazione di 5/16" |
| Colore dell'anello di rilascio                                   | grigio                                        |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)     |
| Materiale corpo                                                  | Ottone, nichelato<br>PBT                      |
| Materiale guarnizione filetto                                    | PTFE                                          |
| Materiale anello di smontaggio                                   | POM                                           |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | NBR                                           |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                            | Acciaio inossidabile ad alta lega             |