

Sottobase
VMPA1-FB-AP-4-1

Codice prodotto: 533352

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	42 mm
Lunghezza	107,3 mm
Dimensioni griglia	10.5 mm
Numero max di posti valvola	4
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Pressione pilotaggio	3 bar...8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	185 g
Collegamento pneumatico, porta 2	M7
Collegamento pneumatico, porta 4	M7
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Alluminio pressofuso