

Tubo spiralato in plastica PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Codice prodotto: 533464

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	4.8 m
Diametro esterno	9.5 mm
Lunghezza del blocco	1.165 m
Raggio di curvatura rilevante per la portata	50 mm
Diametro interno	6.4 mm
Diametro avvolgimento	42 mm
Numero di giri	50
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...15 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...60 °C
Peso prodotto	340 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto maschio G1/4
Colore	Blu
Durezza Shore	A 87 +/-3
Materiale filetto di collegamento	Ottone Ottone nichelato
Protezione contro le deformazioni del materiale	POM
Materiale tubo	TPE-U(PU)