Tubo spiralato in plastica PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Codice prodotto: 533466

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	4.8 m
Diametro esterno	11.7 mm
Lunghezza del blocco	1.172 m
Raggio di curvatura rilevante per la portata	65 mm
Diametro interno	7.9 mm
Diametro avvolgimento	51 mm
Numero di giri	41
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...13 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...60 °C
Coppia nominale	12.5 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	480 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto maschio G3/8
Colore	Blu
Durezza Shore	A 87 +/-3
Materiale filetto di collegamento	Ottone Ottone nichelato
Protezione contro le deformazioni del materiale	POM
Materiale tubo	TPE-U(PU)