


unità di gestione e visualizzazione FED-50

Codice prodotto: 533531

FESTO

Unità di visualizzazione e gestione con display grafico LCD per la connessione ai sistemi PLC, 4 tasti funzione.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	53 mm
Altezza	109 mm
Lunghezza	149 mm
Spessore max. pannello frontale	5 mm
Memoria utente	512 kByte
Numero LED utente	5
Numero dei tasti funzione	4
Numero dei tasti di sistema	7
Clock in tempo reale	Sì
Liste eventi	256
Memoria ricette	16 Kilobyte
Allarmi	1.024
Deviazione orologio in tempo reale	130 s / mese
Numero LED del sistema	4
Display	LCD monocromatico Con retroilluminazione
Tipo display	4 x 20 caratteri LCD retro-illuminato
Dimensione visualizzazione	4 x 20 caratteri
Batteria di back-up	3 V/270 mA litio
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	120x32 Pixel
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	0,25 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Omologazione	RCM Mark
Peso	1.000 g
Interfaccia AUX	Sub-D 9 poli Connettore femmina
Interfaccia PC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore maschio
Interfaccia di programmazione	9,6 - 38,4 kBd
Interfaccia PLC	a 15 poli RS232 Connettore maschio

Caratteristica	Valore
	Sub-D
Interfaccia Ethernet	Opzionale, 10 MBd
Fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Software di programmazione	FED Designer 6.06 o superiore
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	NEC 500 Class I, Div. 2