

Ghiera
MCK-PK-4-KD
Codice prodotto: 533673

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Filetto femmina M10x1
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -13.775 psi...174 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...12 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Collegamento pneumatico, porta 1	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera
Materiale ghiera	Lega di alluminio, nichelata
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)