

# Ghiera MCK-PK-6-KD

Codice prodotto: 533674

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Filetto femmina M12x1
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -13.775 psi...174 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...12 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Collegamento pneumatico, porta 1	Per diametro esterno tubazione di 8 mm Per nipplo spinato I.D. 6 mm con ghiera
Materiale ghiera	Lega di alluminio, nichelata
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)