


Raccordo a innesto QS-F-G3/8-12-I

Codice prodotto: 533932

FESTO

filetto maschio con esagono incassato.
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Standard
Diametro nominale	10,3 mm
Tipo di guarnizione perno filettato	Anello di tenuta
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3
Omologazione per settore alimentare	FDA
Temperatura ambiente	0 ... 150 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Max. coppia di serraggio	25 Nm
Peso	34,3 g
Attacco pneumatico 1	G3/8
Attacco pneumatico 2	per tubo flessibile diametro esterno 12 mm
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Ottone cromato e nichelato
Informazioni sui materiali, tenuta per filetti	FPM
Informazioni sui materiali, tenuta per tubo flessibile	FPM