

Sottobase CDSV5.0-AS-1/8

Codice prodotto: 534434

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	1
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-5 °C...50 °C
Suono del livello di pressione	75 dB(A)
Grado di protezione	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	690 g
Collegamento elettrico	Cavo
Tipo di montaggio	Con foro passante Tramite filetto femmina
Collegamento sfiato	M5
Scarico del servo pilotaggio 82/84	M5
Attacco dell'aria pilotaggio 12	M5
Attacco servo pilotaggio 14	M5
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 4	G1/8
Collegamento pneumatico, attacco 5	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)