


Kit sensori di finecorsa DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Codice prodotto: 534471

FESTO

Per attuatori oscillanti con interfaccia di montaggio a norme VDI/VDE 3845.
Adatto per tutti gli attuatori oscillanti DAPS e solo per DRD/DRE nelle
dimensioni da 4 a 225. Per attuatori oscillanti DRD/DRE nelle
dimensioni da 1 a 2 oppure da 375 a 880 è possibile eseguire il
montaggio solo con adattatori DAPZ-SBZ-...



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	8 ... 13 mm
Basato sulla norma	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Forma	Rotonda
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Resistenza ai cortocircuiti	Ciclica
Funzione elemento di commutazione	Contatto Normalmente Aperto
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Principio di misurazione	Induttivo
Indicatore posizione di commutazione	Sì
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 30 V
Tensione di isolamento	50 V
Corrente di uscita max.	200 mA
Uscita di commutazione	PNP
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Connessione elettrica	Morsetto a vite A innesto
Raccordo per cavi	M20x1,5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guarnizioni	EPDM
Informazione materiali, coperchio corpo	PC
Informazioni sui materiali, zoccolo corpo	PA
Informazioni sui materiali, console	PA