

# Scatola per interruttore di finecorsa DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Codice prodotto: 534475

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro cavo ammesso	7 mm...13 mm
Basato su standard	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Progettazione	Circolare
Posizione di montaggio	Opzionale
Corrente nominale di corto circuito	Pulsato
Funzione elemento di commutazione	Contatto N/A
Protezione da inversione di polarità	Per tutti i collegamenti elettrici
Principio di misura	Induttivo
Indicazione della posizione di commutazione	Sì
Intervallo di tensione d'esercizio DC	10 V...30 V
Assorbimento interno di corrente, tensione di esercizio	0 mA...100 mA
Tensione di isolamento	50 V
Max. corrente di uscita	100 mA
Uscita di commutazione	PNP
Immunità alle sovratensioni	0.5 kV
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Collegamento elettrico	Morsetto a vite
Raccordo pressacavo	M20x1,5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale copertura corpo	PC
Materiale della custodia del connettore	ABS+PC
Materiale consolle	ABS+PC