

Connettore maschio FBS-RJ45-8-GS

Codice prodotto: 534494

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	33 mm
Altezza	41 mm
Lunghezza	20 mm
Peso prodotto	15 g
Specifiche cavo Ethernet	Tipo: CAT.5 Diametro individuale filo: 0,89 - 0,99 mm Filo sottile AWG 24-26
Protezione contro il contatto diretto e indiretto	PELV
Diametro cavo ammesso	4 mm...5.4 mm
Grado di protezione	IP65 IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90% Non condensante
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale viti	Acciaio
Materiale guarnizioni	NBR