


Connettore maschio FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B

Codice prodotto: 534497

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	20 mm
Altezza	62 mm
Lunghezza	61 mm
Peso prodotto	60 g
Interfaccia Fieldbus	1x 9 morsetti elastici di trazione
Diametro cavo ammesso	5 mm...10 mm
Grado di protezione	IP65 IP67 In stato assemblato Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	95 % Non condensante
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale ghiera	Ottone
Materiale viti	Acciaio
Materiale guarnizioni	NBR