

Filtro fine
MS12N-LFM
Codice prodotto: 535045

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	MS
Dimensione	12
Design	Filtro in fibra
Scarico della condensa	Completamente automatico Completamente automatico, ad azionamento elettrico Manuale, monostabile A rotazione manuale
Pressione d'esercizio	0.08 MPa...2 MPa 11.6 psi...290 psi
Pressione di lavoro	0.8 bar...20 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:::4] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori Una delle due:
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale filtro	Fibra di borosilicato
Materiale della tazza	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)