

Tubo in plastica PUN-E-4x0,6-SI

Codice prodotto: 535320

FESTO

indicato per attacchi a innesto QS, alta flessibilità, resistente all'idrolisi, resistente ai micro-organismi, non omologato per la produzione di alimentari.

Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2012.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Raggio di curvatura influente sulla portata | 30 mm |
| Diametro interno | 2,8 mm |
| Min. raggio di curvatura | 8 mm |
| Pressione di esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 8 bar |
| Fluido di esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura ambiente | -35 ... 50 °C |
| Peso in funzione della lunghezza | 0,008 kg/m |
| Colore | argento |
| Durezza Shore | D 52 +/-3 |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE a norme RoHS |
| Informazioni sui materiali, tubo flessibile | TPE-U(PU) |