

Dita di bloccaggio CLR-32/40-FS

Codice prodotto: 535554

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	32/40
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi circuiti stampati, cavi, connettori a innesto elettrici e bobine
Materiale dita di bloccaggio	Lega di alluminio battuto Anodizzato incolore