

# Connettore per moduli MS12-MV

Codice prodotto: 537134

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12
Serie	MS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	500 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale piastra	Alluminio pressofuso
Materiale viti	Acciaio