


## Sottobase-SET MS12-AGG

Codice prodotto: 537136

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione                               | 12                                             |
| Serie                                    | MS                                             |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                      |
| Fluido di lavoro                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione      |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura di stoccaggio                | -10 °C...60 °C                                 |
| Temperatura del fluido                   | -10 °C...60 °C                                 |
| Peso prodotto                            | 1300 g                                         |
| Collegamento pneumatico, porta 1         | G1 1/4                                         |
| Collegamento pneumatico, porta 2         | G1 1/4                                         |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale sottobase                      | Alluminio pressofuso                           |
| Materiale guarnizioni                    | NBR                                            |