


Fissaggio
SMBZ-8-32/100
Codice prodotto: 537806

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	8
Progettazione	Per tirante
Posizione di montaggio	Opzionale
Per alesaggio	Ø32 - Ø100
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Coppia di serraggio	0.5 Nm
Peso prodotto	14 g
Tipo di montaggio	Serrato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega