


**Fissaggio**  
**SMBZ-8-125/320**  
Codice prodotto: 537808

**FESTO**



**Foglio dati**

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                               | 8                                         |
| Progettazione                            | Per tirante                               |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                 |
| Per alesaggio                            | Ø125 - Ø320                               |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura ambiente                     | -40 °C...120 °C                           |
| Coppia di serraggio                      | 0.5 Nm                                    |
| Peso prodotto                            | 14 g                                      |
| Tipo di montaggio                        | Serrato                                   |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo                          | Lega di alluminio forgiato anodizzato     |
| Materiale viti                           | Acciaio inossidabile ad alta lega         |