

# Esiccatore d'aria a membrana MS4-LDM-1/4-RD-P2


Codice prodotto: 537860

FESTO

ridotto punto di rugiada, con tazza metallica, direzione di flusso da sinistra a destra.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2006

Attenzione: Per un perfetto funzionamento dell'unità è assolutamente necessario prefiltrare l'aria di esercizio con filtro ad alta capacità 0,01 µm (particelle residue <0,1 µm, residuo di olio <0,1 mg/m³)!



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	4
Serie costruttiva	MS
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Costruzione	Essiccatore a membrana
Protezione a gabbia	incorporata come tazza metallica
Pressione di alimentazione 1	3 ... 8,5 bar
Portata nominale normale	100 l/min
Fluido di esercizio	Classe di purezza dell'aria 1:7:2- a norma DIN ISO 8573-1
Abbassamento del punto di rugiada	13 °C
Classe di resistenza alla corrosione KBK	2
Temperatura di magazzinaggio	-20 ... 55 °C
Temperatura del fluido	5 ... 55 °C
Temperatura ambiente	5 ... 55 °C
Peso	640 g
Tipo fissaggio	a scelta: Montaggio in linea con accessori
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sul materiale della tazza	Lega di alluminio per lavorazione plastica