

Modulo elettronico VMPA1-MPM-EMM-4

Codice prodotto: 537987

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	4
Numero massimo di bobine valvola	4
Corrente nominale di assorbimento per elettrovalvola	80 mA fino a 25 ms
Corrente nominale con riduzione di corrente	25 mA dopo 25 ms
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione (se installata)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	20 g
Materiale corpo	POM
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)