

Espansione silenziatore UOMS-1/4

Codice prodotto: 538436

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di guarnizione sul perno a vite	Senza guarnizione
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Silenziatore aperto
Pressione d'esercizio generatore di vuoto	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Aggancio
Peso prodotto	8.6 g
Materiale inserto ammortizzatore	Schiuma PU
Materiale del perno a vite	POM
Materiale corpo	POM
Materiale tubo interno	Lega di alluminio battuto