

Scarico della condensa PWEA-AC-7A

Codice prodotto: 538680

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Elettrico
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Azionatore manuale	Senza arresto
Scarico della condensa	Completamente automatico
Design	Esterno, elettrico, completamente automatico
Variabile misurata	Livello
Funzione valvola	3/2 vie, chiusa, monostabile
Controlli degli operatori	Tastiera a sfioro Con pulsante di prova
Indicazione di stato pronto	LED
Indicazione dello stato di commutazione	LED
Pressione di lavoro	0.8 bar...16 bar
Uscita allarme	A contatto
Tensione d'esercizio nominale AC	230 V
Portata nominale dello scarico della condensa	2 VA
Frequenza di rete	50 Hz...60 Hz
Approvazione	C-Tick
Marchio KC	KC-EMV
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme Direttiva bassa tensione UE Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Temperatura del fluido	1 °C...60 °C
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529 III
Temperatura ambiente	1 °C...60 °C
Peso prodotto	700 g

Caratteristica	Valore
Collegamento elettrico	Morsetto a vite
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Collegamento scarico della condensa	PK-8
Attacco pneumatico	G1/2
Materiale del contenitore di condensa	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Plastica