


asse di guida FDG-25- -ZR-RF

Codice prodotto: 538791

FESTO



Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Taglia	25
Corsa	1 ... 5.000 mm
Extra-corsa	86 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a rotelle
Costruzione	Guida
Accelerazione max.	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Velocità max.	$\leq 10 \text{ m/s}$
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Momento di superficie di secondo grado Ix	594,7E+03 mm ⁴
Momento di superficie di secondo grado Iy	237,2E+03 mm ⁴
Forza Fy max.	150 N
Forza Fz max.	150 N
Momento Mx max.	7 Nm
Forza di spostamento	5 ... 12 N
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	29,2 g
Fissaggio	Con accessori
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice
Materiale copertura	PA
Materiale profilo guida	Acciaio
Materiale elemento di guida	Acciaio
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata