

Connettore femmina NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

Codice prodotto: 538999

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Collegamento elettrico	A 5 poli Connettore maschio dritto/morsetto a vite
Corrente ammissibile per il carico	3 A
Diametro cavo ammesso	6 mm...8 mm
Sezione del conduttore	0.75 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero