Filtro con silenziatore incorporato
LFU-1/4

Codice prodotto: 539132



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	G1/4
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Grado di filtrazione	1 µm
Scarico della condensa	A rotazione manuale
Pressione d'esercizio	0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
Pressione di lavoro	0 bar...16 bar
Portata in atmosfera	4000 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Riduzione dei rumori	Riduzione di 40 dB
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Suono del livello di pressione	78 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	190 g
Attacco pneumatico	G1/4
Materiale corpo	PP