

Profilo di supporto HMIA-E07- -

Codice prodotto: 539379

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza massima profilo	3000 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso prodotto secondo la lunghezza	2.34 kg/m
Materiale adattatore	Lega di alluminio battuto Anodizzato