


# Filtro-regolatore LFR-1/4-DB-7-MINI-H

Codice prodotto: 539686

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Mini
Larghezza	44 mm
Serie	DB
Blocco attuatore	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	40 µm
Scarico della condensa	Semiautomatico
Design	Filtro-riduttore con manometro
Funzione del controllore	Con scarico secondario Con funzione di ritorno
Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale)	Con manometro
Pressione d'esercizio	0.15 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	1.5 bar...10 bar
Intervallo di regolazione di pressione	0.5 bar...7 bar
Isteresi di pressione max.	0.5 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	1200 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	-5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	200 g
Tipo di montaggio	Una delle due: Installazione in linea Con foro passante Tramite squadretta di fissaggio
Attacco manometro	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale manopola	POM
Materiale filtro	PE
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale della tazza	PC