

Connettore femmina MSSD-EB-M12

Codice prodotto: 539712

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza del collegamento	50
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M2,5
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	11 g
Collegamento elettrico	A 3 poli Connettore femmina angolare Tipo C Conforme DIN EN 175301-803 Progettazione quadrata
Raccordo pressacavo	M12
Diametro cavo ammesso	4 mm...6 mm
Sezione del conduttore	1.5 mm ²
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 °C...125 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale guarnizioni	HNBR