

Fissaggio a cerniera SBN-40

Codice prodotto: 539925

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso prodotto	593 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale anello di montaggio	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale del fissaggio	Acciaio galvanizzato
Materiale del perno	Acciaio galvanizzato
Materiale supporto	Bronzo
Materiale viti	Acciaio galvanizzato
Materiale squadretta	Acciaio