

Unità di azionamento con valvola a sfera VZPR-BPD-22-R114

Codice prodotto: 540515

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Design	Valvola a sfera a 2 vie Attuatore oscillante
Tipo di azionamento	Elettrico Pneumatico
Posizione di montaggio	Opzionale
Tipo di montaggio	CNOMO Tramite filetto femmina
Conessioni della valvola di processo	Rp1 1/4
Indicazione della posizione di commutazione	Direzione dell'attuatore a manopola = direzione del flusso
Dimensione nominale DN	32
Pressione di lavoro dell'unità con valvola a sfera	1 bar...8.4 bar
Pressione nominale PN	40
Temperatura del fluido	-20 °C...150 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Peso prodotto	3200 g
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione