

Piastra di alimentazione
VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL

Codice prodotto: 541084

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 25%
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	200 g
Collegamento elettrico	A 4 poli Connettore rotondo a innesto 7/8"
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Rinforzato con PA
Materiale corpo	Alluminio pressofuso