

Valvola di inserimento MS4-EM1-1/8-S

Codice prodotto: 541263

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Design	Saracinesca rotativa
Tipo di azionamento	Manuale
Funzione aria di scarico	Senza opzione di controllo del flusso
Tipo di pilotaggio	Diretto
Funzione valvola	Elettrovalvola a impulsi a 3/2 vie
Pressione d'esercizio	0 MPa...1.4 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...14 bar
Valore C	4.6 l/sbar
valore b	0.51
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	1200 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori Una delle due:
Posizione di montaggio	Opzionale
Direzione del flusso	Non reversibile
Peso prodotto	210 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 3	Non canalizzato
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale corpo	Alluminio pressofuso