

Modulo AS-i ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

Codice prodotto: 542125

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva UE sulla protezione contro le esplosioni (ATEX) Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM secondo le istruzioni EX UK Istruzioni RoHS UK |
| Marchio KC | KC-EMV |
| Approvazione | Omologazione c UL us (OL) |
| Protezione antideflagrante | Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (UKEX) |
| Categoria ATEX gas | II 3G |
| Categoria ATEX polvere | II 3D |
| Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE | EPL Dc (GB) EPL Gc (GB) |
| Tipo di protezione antideflagrante per gas | Ex ec IIC T4 Gc X |
| Tipo di protezione antideflagrante per polvere | Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X |
| Temperatura ambiente di esplosione | -5°C <= Ta <= +50°C |