

Connettore maschio NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Codice prodotto: 543109

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso prodotto	44.3 g
Collegamento elettrico 1	Connettore maschio diritto, M12x1, a 4 poli, codifica D, schermabile
Codifica connettore maschio	D
Collegamento elettrico 2	Morsetto a vite, può essere schermato
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...250 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V...250 V
Immunità alle sovratensioni	2.5 kV
Caratteristiche trasmissione	DIN EN 50173/CAT 5
Diametro cavo ammesso	6 mm...8 mm
Sezione del conduttore	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Pressofusione di zinco, nichelato
Materiale del contatto elettrico	Ottone dorato