

Raccordo KVI-CP-3-SSD

Codice prodotto: 543252

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio
Peso prodotto	48 g
Collegamento elettrico	A 5 poli Connettore femmina Connettore femmina dritto/connettore maschio dritto M9 Connettori maschio
Intervallo di tensione d'esercizio DC	60 V
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale corpo	Ottone Ottone nichelato
Materiale guarnizioni	NBR
Posizione di montaggio	Opzionale