

# Nodo multipolare VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Codice prodotto: 543415

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Numero max di posti valvola	16 con valvole monostabili 8 con valvole a impulsi
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10 %
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	539 g
Controllo elettrico	Connettore multipolare
Collegamento elettrico	A 19 poli Connettori maschio Secondo CNOMO E03.62.530.N
Materiale coperchio	PA
Materiale corpo	Alluminio pressofuso