

Modulo di derivazione MS4-A-IPM-80

Codice prodotto: 543498

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	124 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale vite cava	Alluminio pressofuso
Materiale connettore per moduli	Alluminio pressofuso
Materiale viti	Acciaio