

# Modulo di derivazione MS4-A-RMV-IPM-80

Codice prodotto: 543500

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|--|---|
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Temperatura del fluido                   | -10 °C...60 °C                            |
| Peso prodotto                            | 150 g                                     |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale sottobase                      | Alluminio pressofuso                      |
| Materiale guarnizioni                    | NBR                                       |
| Materiale vite cava                      | Alluminio pressofuso                      |
| Materiale connettore per moduli          | Alluminio pressofuso                      |
| Materiale viti                           | Acciaio                                   |