


# Piastra di isolamento verticale VABF-S3-2-L1D1-C

Codice prodotto: 543601

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                                                | 18 mm                                                                                                      |
| Basato su standard                                       | ISO 15407-1                                                                                                |
| Posizione di montaggio                                   | Opzionale                                                                                                  |
| Connessione pneumatica verticale                         | Intercettazione per 1                                                                                      |
| Pressione di lavoro                                      | -0.9 bar...10 bar                                                                                          |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 400 l/min                                                                                                  |
| Fluido di lavoro                                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo              | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione                                                                    |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Grado di protezione                                      | IP65<br>NEMA 4                                                                                             |
| Temperatura ambiente                                     | -5 °C...50 °C                                                                                              |
| Peso prodotto                                            | 212 g                                                                                                      |
| Fissaggio con montaggio verticale                        | Su sottobase accoppiabile<br>Su sottobase singola                                                          |
| Nota sui materiali                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale corpo                                          | Alluminio pressofuso                                                                                       |