

Essiccatore d'aria a membrana LDM1-1-D-MAXI-600

Codice prodotto: 543674

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Maxi
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Design	Essiccatore d'aria a membrana
Pressione di lavoro	3 bar...12.5 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	600 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Diminuzione della pressione del punto di rugiada	20 K
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Temperatura del fluido	2 °C...50 °C
Temperatura ambiente	2 °C...50 °C
Peso prodotto	2450 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori Una delle due:
Collegamento pneumatico, porta 1	G1
Collegamento pneumatico, porta 2	G1
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale della tazza	Lega di alluminio battuto